



Specialdragtapp, utan innergånga tätad, med hål, passar för konor: 50



Beställningsdata

Ordernummer	308720 50
GTIN	4045197151056
Artikelklass	32Z

Beskrivning

Beskrivning:

Verktygshållaren dras fast i spindeln via dragtapparna på spindelns spänngripare. Dragtappar finns i olika utföranden. De utgör en viktig länk mellan maskinen och verktyget. Kraven på dragtapparnas noggrannhet, hållfasthet och tillförlitlighet är höga.

Användningsdata:

För verktyg med koniskt skaft **DIN 69871 och JIS B 6339** (MAS-BT), **utom storlek 30.**

OBS!:

Motsvarande lämplig chucknyckel och nyckelvidder finns i vår eShop.

Se noga till att åtdragningsmomentet är det rätta vid montering av AB.

Kragdiameter D: 39,3 mm

Huvud-Ø D₁: 32 mm

totallängd L: 65 mm

L₁: 25,1 mm

gångaM: M24

max. åtdragningsmoment: 150 Nm

Teknisk beskrivning

totallängd L	65 mm
passar för konor	50
L ₁	25,1 mm

gängaM	M24
Kragdiameter D	39,3 mm
passar för konor med färgkod	SK 50
Huvud-Ø D ₁	32 mm
max. åtdragningsmoment	150 Nm
nyckelvidd	30 mm
Hålegenskap	med hål
Produktslag	Dragtappar

Tillbehör

Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-storlek 50	308812 50
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308825 50
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 50	308810 50