

Garant**Dragtappar Form B, med hål, passar för konor: 50****Beställningsdata**

Ordernummer	308640 50
GTIN	4045197150974
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Beskrivning:**

Verktøjshållaren dras fast i spindelns via dragtapparna på spindelns spännare. Dragtappar finns i olika utföranden. De utgör en viktig länk mellan maskinen och verktyget. Kraven på dragtapparnas noggrannhet, hållfasthet och tillförlitlighet är höga.

Användningsdata:

- För verktyg med koniskt skaft DIN 69871 och JIS B 6339 (MAS-BT), utom storlek 30.
- I fleroptionsmaskiner (maskiner med automatisk verktygsväxlare).
- I NC-maskiner (maskiner utan automatisk verktygsväxlare).

OBS!:

Motsvarande lämplig chucknyckel och nyckelvidder finns i vår eShop.
Se noga till att åtdragningsmomentet är det rätta vid montering av AB.

Teknisk beskrivning

Kragdiameter D	36 mm
max. åtdragningsmoment	150 Nm
Huvud-Ø D ₁	29,1 mm
gängaM	M24
totallängd L	65,5 mm
passar för konor med färgkod	SK 50
passar för konor	50

L ₁	25,55 mm
nyckelvidd	30 mm
Hålegenskap	med hål
Dragtapp norm	ISO 7388
Produktslag	Dragtappar

Tillbehör

Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308825 50