

Pneumohydraulik

Hävstångsplåtsax, Modell: 1BR/4



Beställningsdata

Ordernummer	769930 1BR/4
GTIN	2050001933362
Artikelklass	76L

Beskrivning

Utförande:

Stabil stomme av seghärdat stål. Svängande, spelfri knivsläde (minimala friktionsförluster) med knivar av specialverktøysstål, specialhårdade och slipade. Hävarm med fjädrande hållare som skydd mot olyckor. Samtliga vridtappar är justerbara och alla modeller har steglöst inställbar nedhållare.

Med hävarmstransmission. Kapar plåt och rundstål.

Lackering:

Rödbrun.

OBS!:

- Vid efterbeställning av lösa knivar är följande uppgifter nödvändiga: fabrikat, modell, om möjligt även maskinnummer eller en exakt måttskiss
- Observera: Den angivna klippkapaciteten är den maximala klippkapaciteten Vid kontinuerlig belastning inom det övre kapacitetsområdet rekommenderar vi närmaste större modell.
- Klippkapaciteten baseras på material med en draghållfasthet på 450 N/mm².

Teknisk beskrivning

klippkapacitet plåttjocklek	till 4 mm
-----------------------------	-----------

Modell	1BR/4
knivlängd nedtill	120 mm
klippkapacitet rundstål Ø	till 10 mm
vikt	10,5 kg
skärlängd upptill	149 mm
Produktslag	Skärande tång

Tillbehör

Låsfjäder för arm Passar till modell 1BR4/2	769933 1BR4/2
Låsfjäder för arm Passar till modell 1BR/4	769931 1BR/4
Lös kniv för plåt (underkniv) Modell 1BR/4	769934 1BR/4
Lös kniv för plåt (överkniv) Modell 1BR/4	769932 1BR/4