

Pneumatisch

Hävstångsplåtsax, Modell: 4BR/8



Beställningsdata

Ordernummer	769930 4BR/8
GTIN	2050001933393
Artikelklass	76L

Beskrivning

Utförande:

Stabil stomme av seghärdat stål. Svängande, spelfri knivsläde (minimala friktionsförluster) med knivar av specialverktøysstål, specialhårdade och slipade. Hävarm med fjädrande hållare som skydd mot olyckor. Samtliga vridtappar är justerbara och alla modeller har steglöst inställbar nedhållare.

Med hävarmstransmission. Kapar plåt och rundstål. Med kuggstångsutväxling. Klipper plåt, plattjärn samt rund- och fyrkantstål. Med plåtsaxarna går det även att spåra eller klippa L- och T-stål i räta vinklar eller med geringssnitt. För detta krävs 2 till 3 rörelser med hävarmen.

Lackering:

Rödbrun.

OBS!:

- Vid efterbeställning av lösa knivar är följande uppgifter nödvändiga: fabrikat, modell, om möjligt även maskinnummer eller en exakt måttskiss
- Observera: Den angivna klippkapaciteten är den maximala klippkapaciteten Vid kontinuerlig belastning inom det övre kapacitetsområdet rekommenderar vi närmaste större modell.
- Klippkapaciteten baseras på material med en draghållfasthet på 450 N/mm².

Teknisk beskrivning

vikt	47 kg
klippkapacitet fyrkantstål	till 18 mm
skärlängd upptill	186 mm
klippkapacitet rundstål Ø	till 20 mm
Modell	4BR/8
klippkapacitet plåttjocklek	till 8 mm
knivlängd nedtill	175 mm
Produktslag	Skärande tång

Tillbehör

Låsfjäder för arm Utförande RECHTS	769937 RECHTS
Lös kniv för plåt (underkniv) Modell 4BR/8	769934 4BR/8
Lös kniv för plåt (överkniv) Modell 4BR/8	769932 4BR/8