



Lätta, roterande svarvdubb, Morsekona: 3



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 320675 3 |
| GTIN | 5907412202754 |
| Artikelklass | 36C |

Beskrivning

Utförande:

- Spetsvinkel 60°.
- Lätt utförande, underhållsfri.

Beskrivning:

Centreringspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.

Centreringspetsen sätts fast med en morsekona. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspanningen förs centreringspetsen in.

Användningsdata:

För grovfräsning och finsvarning i svarvar.

hus-Ø D: 50 mm

totallängd L: 151 mm

effektiv längd B: 70 mm

största spets-Ø 60° A: 22 mm

maximalt radiellt kast: 0,005 mm

spetslängd C: 27,5 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|----------|
| för arbetsstycksvikt | 400 kg |
| maximalt radiellt kast | 0,005 mm |
| Morsekona | MK3 |

| | |
|-----------------------|------------------------|
| hus-Ø D | 50 mm |
| effektiv längd B | 70 mm |
| största spets-Ø 60° A | 22 mm |
| maximalt varvtal: | 6300 min ⁻¹ |
| spetslängd C | 27,5 mm |
| totallängd L | 151 mm |
| Produktslag | centreringspets |