

Pneumatische

Hävstångsplåtsax, Modell: 1BR/6



Beställningsdata

Ordernummer	769930 1BR/6
GTIN	2050001933386
Artikelklass	76L

Beskrivning

Utförande:

Stabil stomme av seghärdat stål. Svängande, spelfri knivsläde (minimala friktionsförluster) med knivar av specialverktøgsstål, specialhårdade och slipade. Hävarm med fjädrande hållare som skydd mot olyckor. Samtliga vridtappar är justerbara och alla modeller har steglöst inställbar nedhållare.

Med hävarmstransmission. Kapar plåt och rundstål.

Lackering:

Rödbrun.

OBS!:

- Vid efterbeställning av lösa knivar är följande uppgifter nödvändiga: fabrikat, modell, om möjligt även maskinnummer eller en exakt måttskiss
- Observera: Den angivna klippkapaciteten är den maximala klippkapaciteten Vid kontinuerlig belastning inom det övre kapacitetsområdet rekommenderar vi närmaste större modell.
- Klippkapaciteten baseras på material med en draghållfasthet på 450 N/mm².

Teknisk beskrivning

klippkapacitet rundstål Ø	till 13 mm
---------------------------	------------

skärlängd upptill	211 mm
Modell	1BR/6
klippkapacitet plåttjocklek	till 6 mm
knivlängd nedtill	180 mm
vikt	19 kg
Produktslag	Skärande tång

Tillbehör

Lös kniv för plåt (underkniv) Modell 1BR/6	769934 1BR/6
Låsfjäder för arm Passar till modell 1BR6/3	769933 1BR6/3
Låsfjäder för arm Passar till modell 1BR/6	769931 1BR/6
Lös kniv för plåt (överkniv) Modell 1BR/6	769932 1BR/6