



Lätta, roterande svarvdubb, Morsekona: 2



Beställningsdata

Ordernummer	320650 2
GTIN	4019208000046
Artikelklass	35R

Beskrivning

Utförande:

- Spetsvinkel 60°.
- Lätt utförande.
- Precisionsrulllager för hög rundgångsnoggrannhet.
- Underhållsfri.

Beskrivning:

Centreringspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.

Centreringspetsen sätts fast med en morsekona. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspanningen förs centreringspetsen in.

Användningsdata:

Används huvudsakligen för bearbetning av små arbetsstycken på små och stora svarvar.

hus-Ø D: 32 mm

effektiv längd B: 62 mm

största spets-Ø 60° A: 15 mm

maximalt radiellt kast: 0,005 mm

för arbetsstycksvikt: 200 kg

Teknisk beskrivning

största spets-Ø 60° A	15 mm
Morsekona	MK2
hus-Ø D	32 mm

effektiv längd B	62 mm
maximalt radiellt kast	0,005 mm
för arbetsstycksvikt	200 kg
Produktslag	centreringspets