



## Lätta, roterande svarvdubb, Morsekona: 4



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 320675 4      |
| GTIN         | 5907412202761 |
| Artikelklass | 36C           |

### Beskrivning

#### Utförande:

- Spetsvinkel 60°.
- Lätt utförande, underhållsfri.

#### Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.

Centreringsspetsen sätts fast med en morsekona. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspanningen förs centreringsspetsen in.

#### Användningsdata:

För grovfräsning och finsvarning i svarvar.

hus-Ø D: 70 mm

totallängd L: 204 mm

effektiv längd B: 101,5 mm

största spets-Ø 60° A: 32 mm

maximalt radiellt kast: 0,005 mm

spetslängd C: 40 mm

### Teknisk beskrivning

|                        |          |
|------------------------|----------|
| maximalt radiellt kast | 0,005 mm |
| största spets-Ø 60° A  | 32 mm    |
| Morsekona              | MK4      |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| maximalt varvtal:    | 3800 min <sup>-1</sup> |
| spetslängd C         | 40 mm                  |
| hus-Ø D              | 70 mm                  |
| för arbetsstycksvikt | 800 kg                 |
| effektiv längd B     | 101,5 mm               |
| totallängd L         | 204 mm                 |
| Produktslag          | centreringspets        |