



Lätta, roterande svarvdubb, Morsekona: 4



Beställningsdata

Ordernummer	320650 4
GTIN	4019208000169
Artikelklass	35R

Beskrivning

Utförande:

- Spetsvinkel 60°.
- Lätt utförande.
- Precisionsrulllager för hög rundgångsnoggrannhet.
- Underhållsfri.

Beskrivning:

Centreringspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.

Centreringspetsen sätts fast med en morsekona. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspanningen förs centreringspetsen in.

Användningsdata:

Används huvudsakligen för bearbetning av små arbetsstycken på små och stora svarvar.

hus-Ø D: 42 mm

effektiv längd B: 75,5 mm

största spets-Ø 60° A: 20 mm

maximalt radiellt kast: 0,005 mm

för arbetsstycksvikt: 800 kg

Teknisk beskrivning

effektiv längd B	75,5 mm
för arbetsstycksvikt	800 kg
Morsekona	MK4

hus-Ø D	42 mm
maximalt radiellt kast	0,005 mm
största spets-Ø 60° A	20 mm
Produktslag	centreringspets