



Mätvärdesgivare "FMT", maximalt vridmoment: 150Nm



Beställningsdata

Ordernummer	654350 150
GTIN	5060922233035
Artikelklass	66D

Beskrivning

Utförande:

- **Statiska givare kompletta med kabel (2 m) för direkt anslutning till nr 654300 eller nr 654340 (automatiskt registrering av kalibreringsdata).**
- **Direkt montering på arbetsytan med tre skruvar (ingår inte i leveransen).**

leveransinnehåll:

Inklusive UKAS-kalibreringscertifikat höger.

Upp till och med storlek 150 med skruvdragningsimulator för kontroll av el- och tryckluftsdrevna skruvdragare. I stabil plastväska.

OBS!:

Inte lämpliga för mutterdragare!

Teknisk beskrivning

maximalt vridmoment	150 Nm
mätområde	7,5 - 150 Nm
fyrkantsfäste	3/8 tum
fyrkantsfäste	1/2 tum
Kalibrering	O4
Dragriktning	Högerdragning

mät noggrannhet vridmoment	±0,5 %
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag	Testapparat för vridmoment

Tjänster

Kalibrering höger Testapparat för vridmoment/-sensor Typ 400	020120 400
DAkS-kalibrering höger Testapparat för vridmoment/-sensor Typ 1000	020130 1000
DAkS-kalibrering dubbelsidig Testapparat för vridmoment/-sensor maximalt vridmoment 1000/2 Nm	020150 1000/2

Tillbehör

Skruvdragningssimulator maximalt vridmoment 150 Nm	654352 150
--	------------