


**Finslipvals (SiC), Ø 100×100 mm, Kornstorlek: 46****Beställningsdata**

Ordernummer	568485 46
GTIN	4027497488315
Artikelklass	53L

Beskrivning**Utförande:**

Elastisk polyuretan-slipvals (PU) med SiC-slipkorn. Mått **Ø 100×100 mm**, hål-Ø 19 mm med dubbelt kilspår.

Användningsdata:

För finslipning av repor och efterbearbetning av svetsfogar. Skapar en **glänsande längsgående slipning**. Mycket lång livslängd, kantstabil.

Även lämplig för våtslipning med pH-neutralt kylmedel.

Teknisk beskrivning

bindingens hårdhet beskrivning	mjuk
Kornstorlek	46
Slipmedlets beteckning	SiC
hyls-Ø	100 mm
Valsbredd	100 mm
Produktnamnsattribut	Ø 100×100 mm
rekommenderat varvtal	900 - 1200 min ⁻¹
Produktslag	Slipvals

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
Hårdmetall (HM)	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
torrt	lämplig		