

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cirkulärborste för avgradning Ståltråd 0,35 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd L1:  
250X60mm****Beställningsdata**

Ordernummer	570500 250X60
GTIN	4017359039052
Artikelklass	57L

**Beskrivning****Utförande:**

Vågiga, höghållfasta borst av **ståltråd**, **rostfri tråd** eller **slipnylon**. Fästhål 50,8 mm med dubbelt kilspår 13×7. Andra hål kan användas.

Vågig och mycket beständig **ståltråd**.

**Användningsdata:**

För alla vanliga bordsgradningsmaskiner. Mycket lång brukstid tack vare specialtråd. Idealisk för ekonomisk avgradning av plattjärn, profiler, rör, armaturer, plastdetaljer och liknande.

Idealisk för ekonomisk avgradning av plattjärn, profiler, rör, armaturer, plastdetaljer och liknande.

**OBS!:**

Enbart trådspetsarna ger någon effekt på arbetsstycket. För stor presskraft förbättrar inte resultatet utan ökar i stället den erforderliga drivkraften och minskar borstens livslängd.

**Teknisk beskrivning**

Borst-Ø D <sub>1</sub>	250 mm
Borstlängd H <sub>1</sub>	50 mm

maximalt varvtal:	3600 min <sup>-1</sup>
Borstbredd	58 mm
Borstmaterial	Ståltråd
Borsttjocklek	0,35 mm
Maskin	bordsgradningsmaskin
Produktslag	Rundborste