



Fast svarvdubb WS, Morsekona: 5



Beställningsdata

Ordernummer	323400 5
GTIN	4045197296641
Artikelklass	32L

Beskrivning

Utförande:

Spetsvinkel 60°, slipade ytor.

Heldubb av verktygsstål, helt härdad.

Beskrivning:

Centreringspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.

Centreringspetsen sätts fast med en morsekona. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringspetsen in.

Norm:**DIN 806**

Utvändig-Ø D: 44,7 mm

totallängd L: 200 mm

Teknisk beskrivning

Morsekona	5
Utvändig-Ø D	44,7 mm
totallängd L	200 mm
Produktslag	centreringspets

