

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cirkulärborste för avgradning mikroabrasiv 1,1 mm, SiC 120, Borst-Ø D1 × borstbredd L1: 250X60mm****Beställningsdata**

Ordernummer	570520 250X60
GTIN	4017359258835
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Vågiga, höghållfasta borst av **ståltråd**, **rostfri tråd** eller **slipnylon**. Fästhål 50,8 mm med dubbelt kilspår 13×7. Andra hål kan användas.

Vågformade, höghållfasta **slipnylon-borstar**.

Användningsdata:

För alla vanliga bordsgradningsmaskiner. Mycket lång brukstid tack vare specialtråd. Idealisk för ekonomisk avgradning av plattjärn, profiler, rör, armaturer, plastdetaljer och liknande.

Flexibla slipborstar för jämn gradning och rundning av kanter samt för ytbearbetning.

OBS!:

Enbart trådspetsarna ger någon effekt på arbetsstycket. För stor presskraft förbättrar inte resultatet utan ökar i stället den erforderliga drivkraften och minskar borstens livslängd.

Teknisk beskrivning

Borst-Ø D ₁	250 mm
maximalt varvtal:	3600 min ⁻¹

Borstbredd	58 mm
Borstlängd H ₁	50 mm
Borstmaterial	med kiselkarbid
Slipmedlets beteckning	SiC
Borsttjocklek	1,1 mm
Maskin	bordsgradningsmaskin
Produktslag	Rundborste