

Garant**DNMG 150604, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250658 HB7120-1
GTIN	4045197819758
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	90 - 290 m/min
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Primäranvändning	M
Sort	HB7120-1
spån-brytare	VS
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 150604

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning