

Garant**SNMG 120404, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251222 HB7120-1
GTIN	4045197819949
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Sort	HB7120-1
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Primäranvändning	M
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	VM
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 260 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 120404

Antal byten/skär	8
Produktlag	Vändskär för svarvning