



Fast svarvdubb med hårdmetallspets, Morsekona: 5



Beställningsdata

Ordernummer	323600 5
GTIN	4045197296702
Artikelklass	32L

Beskrivning

Utförande:

Spetsvinkel 60°, slipade ytor.

Heldubb med infogad **hårdmetallspets**.

Svarvdubbarna med hårdmetallspets är försedda med ett markeringspårsom anger den maximala omslipningstoleransen för spetsen.

Beskrivning:

Centreringspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.

Centreringspetsen sätts fast med en morsekona. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspanningen förs centreringspetsen in.

Norm:

DIN 806

Utvändig-Ø D: 44,7 mm

totallängd L: 200 mm

hårdmetall-Ø H: 18 mm

Teknisk beskrivning

Morsekona	5
hårdmetall-Ø H	18 mm
Utvändig-Ø D	44,7 mm
totallängd L	200 mm
Produktslag	centreringspets

