

Garant**Cirkelsågblad, obelagd, Ø×tjocklek: 160X3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	179925 160X3
GTIN	4045197887092
Artikelklass	17C

Beskrivning**Utförande:**

GARANT hårdmetallbelagt cirkelsågblad för extra djup sågning. Sågbladen är differentialdelade för jämn och fin bearbetning. Vi rekommenderar den radiella inkörningen för att minimera vibrationer och förlänga verktygets livslängd. Hårdmetallsubstrat. Tandform och antal tänder anpassad för bearbetning i aluminium.

Teknisk beskrivning

Tjocklek	3 mm
Ø	160 mm
hål-Ø	22 mm
Matning f_z i kortspånande aluminium	0,03 mm
Matning f_z i stål < 900 N/mm ²	0,03 mm
maximalt inskärsdjup $a_{e \max}$	52 mm
Tandantal Z	20

passande adapter	179902 160
Beläggning	VHM
Medbringarhål diameter	4,4 mm
Medbringarhål antal	5
Medbringarhål delcirkel	43,5 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	VHM
Invändig	nej
Produktslag	Cirkelsågblad

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig	300 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	150 m/min	N
vått maximal	lämplig		
Luft	mindre lämplig		