

Garant**DNMG 150612, Sort: HB7140-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250864 HB7140-1
GTIN	4045197820471
Artikelklass	21G

Beskrivning

DNMG 150612 HB7140-1 Sort: HB7140-1
spån-brytare: VG
Skärdjup a_p : 1,5 - 6 mm
Matning f : 0,25 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 210 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	VG
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,25 - 0,6 mm/v
Sort	HB7140-1
Skärdjup a_p	1,5 - 6 mm
Primäranvändning	M
Hörnradie	1,2 mm

Skärhastighet v_c primär användning	50 - 210 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 150612
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning