

Garant**Cirkelsågblad, obelagd, Ø×tjocklek: 100X3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	179925 100X3
GTIN	4045197887078
Artikelklass	17C

Beskrivning**Utförande:**

GARANT hårdmetallbelagt cirkelsågblad för extra djup sågning. Sågbladen är differentialdelade för jämn och fin bearbetning. Vi rekommenderar den radiella inkörningen för att minimera vibrationer och förlänga verktygets livslängd. Hårdmetallsubstrat. Tandform och antal tänder anpassad för bearbetning i aluminium.

Teknisk beskrivning

Ø	100 mm
hål-Ø	16 mm
Tjocklek	3 mm
Matning f_z i kortspånande aluminium	0,02 mm
maximalt inskärsdjup $a_{e \max}$	32 mm
Tandantal Z	16
passande adapter	179907 63; 80; 100

Beläggning	VHM
Medbringarhål diameter	4,4 mm
Medbringarhål delcirkel	25,5 mm
Medbringarhål antal	4
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	VHM
Invändig	nej
Produktslag	Cirkelsågblad

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig	300 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	150 m/min	N
vått maximal	lämplig		
Luft	mindre lämplig		