


**Garant****SNMG 190616, Sort: HB7140-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	251336 HB7140-1
GTIN	4045197820709
Artikelklass	21G

### Beskrivning

SNMG 190616 HB7140-1 Hörnradie: 1,6 mm  
Sort: HB7140-1  
spån-brytare: VG  
Skärdjup  $a_p$ : 1,5 - 9 mm  
Matning  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 50 - 210 m/min

### Teknisk beskrivning

Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 210 m/min
Hörnradie	1,6 mm
spån-brytare	VG
Skärdjup $a_p$	1,5 - 9 mm
Primäranvändning	M
Matning $f$	0,25 - 0,8 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent

Sort	HB7140-1
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 190616
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning