

**Garant****WNMG 060408, Sort: HB7120-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	251954 HB7120-1
GTIN	4045197820129
Artikelklass	21G

## Beskrivning

WNMG 060408 HB7120-1 Sort: HB7120-1  
spån-brytare: VS  
Skärdjup  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 90 - 290 m/min

## Teknisk beskrivning

spån-brytare	VS
Matning $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	90 - 290 m/min
Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup $a_p$	0,3 - 2 mm
Primäranvändning	M
Sort	HB7120-1
Skärförhållande	kontinuerligt

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 060408
Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för svarvning