

Garant**SNMG 120408, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 251324 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197819970 |
| Artikelklass | 21G |

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Skärförhållande | kontinuerligt |
| Skärhastighet v_c primär användning | 70 - 240 m/min |
| Matning f | 0,25 - 0,8 mm/v |
| Sort | HB7120-1 |
| Hörnradie | 0,8 mm |
| Primäranvändning | M |
| spån-brytare | VG |
| Skärdjup a_p | 1,5 - 9 mm |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grov-bearbetning |
| Skärmaterial | VHM |
| ISO-kod vändskär | SNMG 120408 |

| | |
|------------------|------------------------|
| Antal byten/skär | 8 |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |