

Garant
CNMG 09T308, Sort: HB7140-1


Beställningsdata

Ordernummer	250052 HB7140-1
GTIN	4045197818652
Artikelklass	21G

Beskrivning

CNMG 09T308 HB7140-1 Sort: HB7140-1
 spån-brytare: VS
 Skärdjup a_p : 0,3 - 2,5 mm
 Matning f : 0,15 - 0,5 mm/v
 Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 260 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	70 - 260 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,15 - 0,5 mm/v
Sort	HB7140-1
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	M
Skärdjup a_p	0,3 - 2,5 mm

spån-brytare	VS
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 09T308
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning