


Garant**SNMM 150616, Sort: HB7140-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251390 HB7140-1
GTIN	4045197820716
Artikelklass	21G

Beskrivning

SNMM 150616 HB7140-1 Hörnradie: 1,6 mm
Sort: HB7140-1
spån-brytare: VR
Skärdjup a_p : 2 - 12 mm
Matning f : 0,4 - 1,2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 40 - 180 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	40 - 180 m/min
Skärdjup a_p	2 - 12 mm
spån-brytare	VR
Primäranvändning	M
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HB7140-1
Hörnradie	1,6 mm

Matning f	0,4 - 1,2 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMM 150616
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning