

Garant**DNMG 150608, Sort: HB7140-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250660 HB7140-1
GTIN	4045197820457
Artikelklass	21G

Beskrivning

DNMG 150608 HB7140-1 Sort: HB7140-1
spån-brytare: VS
Skärdjup a_p : 0,3 - 2 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 260 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 260 m/min
Sort	HB7140-1
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
spån-brytare	VS

Primäranvändning	M
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 150608
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning