



Sats med roterande filar 8 delar, Z-stål – grov, VHM



Beställningsdata

Ordernummer

547120

GTIN

Artikelklass

52D

Beskrivning

Utförande:

Den **innovative tandgeometrin** möjliggör **mycket höga bearbetningsprestanda** i kombination med **lugn gång och god styrförmåga**. Den optimala spånbildningen (inga spetsiga spån) garanterar hög ytkvalitet. Skaft-Ø 6 mm.

Sortiment med utvalda roterande filar i de vanligaste formerna och måtten. Skaft-Ø 6 mm.

Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av **stål och gjutstål**.

leveransinnehåll:

vardera 1 st nr 540740 strl. A0616; A1020; A1225; C1225; D1009; G0820; F1225; L1020.

Teknisk beskrivning

förkortning tandning

Z-stål

Tandningsfinhetsgrad

grov

Skärmaterial

VHM

Skaft-Ø

6 mm

Antal frässtift	8
Produktslag	Roterande fil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
GG(G)	lämplig		