


Garant**SNMG 120408, Sort: HB7140-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251324 HB7140-1
GTIN	4045197820662
Artikelklass	21G

Beskrivning

SNMG 120408 HB7140-1 Hörnradie: 0,8 mm
Sort: HB7140-1
spån-brytare: VG
Skärdjup a_p : 1,5 - 9 mm
Matning f : 0,25 - 0,8 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 210 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,25 - 0,8 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 210 m/min
spån-brytare	VG
Sort	HB7140-1
Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	1,5 - 9 mm

Primäranvändning	M
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 120408
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning