

**Garant****DNMG 110404, Sort: HB7140-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	250752 HB7140-1
GTIN	4045197820488
Artikelklass	21G

### Beskrivning

DN.G 110404 HB7140-1 Sort: HB7140-1  
spån-brytare: VM  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Matning  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 60 - 230 m/min

### Teknisk beskrivning

Matning $f$	0,2 - 0,5 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HB7140-1
Hörnradie	0,4 mm
spån-brytare	VM
Primäranvändning	M

Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 230 m/min
Skärdjup $a_p$	0,5 - 5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 110404
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning