

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rundborste med skaft virad ståltråd 0,50 mm, Typ: 75X10****Beställningsdata**

Ordernummer	574400 75X10
GTIN	4017359007266
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Vågiga specialtrådkvaliteter, **tapp-Ø 6 mm.**

Användningsdata:

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning som exempelvis borrhagning av rost eller glödska samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.

Teknisk beskrivning

Borsttjocklek	0,5 mm
Borstlängd H_1	15 mm
Borst-Ø D_1	75 mm
antal flätor	18
maximalt varvtal:	25000 min ⁻¹
Borstbredd L_1	12 mm
Skaftdiameter D_s	6 mm

Borstmaterial	Ståltråd
Flättnönster	vänstervirad
Produktlag	Rundborste