

**Garant**
**Kopierfräs 7° positiv, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 42/5mm**

**Beställningsdata**

Ordernummer	212140 42/5
GTIN	4045197888914
Artikelklass	210

**Beskrivning**
**Utförande:**

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.

- **Hög plan- och rundgångsnoggrannhet.**
- **Steglös ny positionsinställning för vändskäret vid eggslitage.**

Vibrationsdämpning och mjukare skäringång tack vare 7° positivt vinklade vändskär.

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

$a_{p\max} = 2$  mm.

**Teknisk beskrivning**

Ø D <sub>3</sub>	32 mm
totallängd L <sub>tot</sub>	42 mm
Skär-Ø D <sub>c</sub>	42 mm
Skruvsats för vändskär	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Invändig	ja
Ø D <sub>2</sub>	28,7 mm
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	17 mm
Passande vändskär	RD..1003

Fästgंगा M	M16
Antal skär Z	5
Skaftutförande	med gंगा
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Skärdelning	Oregelbunden
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

## Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219804
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm	211750 3,8
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP