

**Garant****WNMG 080408, Sort: HB7140-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	252070 HB7140-1
GTIN	4045197820877
Artikelklass	21G

## Beskrivning

WN.G 080408 HB7140-1 Sort: HB7140-1  
spån-brytare: VM  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 60 - 230 m/min

## Teknisk beskrivning

spån-brytare	VM
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 230 m/min
Skärdjup $a_p$	0,5 - 4 mm
Primäranvändning	M
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,8 mm
Matning $f$	0,1 - 0,5 mm/v

Sort	HB7140-1
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080408
Antal byten/skär	6
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning