


**Garant****SNMG 120412, Sort: HB7140-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	251326 HB7140-1
GTIN	4045197820679
Artikelklass	21G

## Beskrivning

SNMG 120412 HB7140-1 Hörnradie: 1,2 mm  
Sort: HB7140-1  
spån-brytare: VG  
Skärdjup  $a_p$ : 1,5 - 9 mm  
Matning  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 50 - 210 m/min

## Teknisk beskrivning

Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 210 m/min
Matning $f$	0,25 - 0,8 mm/v
Skärdjup $a_p$	1,5 - 9 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	VG
Hörnradie	1,2 mm
Sort	HB7140-1

Primäranvändning	M
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 120412
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning