

**Garant****Hydrauliskt mätstativ (med magnetfot), kapacitet: 400mm****Beställningsdata**

Ordernummer	440600 400
GTIN	4045197889812
Artikelklass	41D

**Beskrivning****Utförande:**

Stativ inklusive magnetfot med **ergonomiskt vred** Ferritmagnet med hög kapacitet, med slipade anliggningsytor på baksidan och prisma med slipad undersida för fastsättning även på axlar och cylindriska föremål. **Greppvänlig plastkapsling** av magnetfoten med ökat slagskydd och termisk isolering.

**Hydrauliskt mätstativ med centrallåsning** - alla leder kläms fast stelt tack vare mittvredet. Oljehydrauliken är säkrad mot oljeförlust genom dubbla packningar. Klämkräften kan regleras steglöst. **Stort gummerat handhjul** (Ø 54 mm) för lätt åtdragning och lossning av fastspänningen. Ledarmarna på mäturshållaren kan vridas 360°, svängas mer än 180° och passar för mätur med skaft-Ø 6 och 8 mm eller prisma.

**leveransinnehåll:**

Ledarm nr. 440610 400 och magnetfot nr 440620 1.

**OBS!:**

Hydrauliska mätstativ kan vid öppen fastspänning klara stora temperaturvariationer. Oljan behöver då en viss tid för att jämma ut temperaturen. I fastspänt tillstånd kan högst 15 °C temperaturskillnad åstadkommas utan tryckvariationer. Dessa kan skada stativet eller föremål som hålls fast där.

**Teknisk beskrivning**

hållkraft ca.	1000 N
anslutningsgänga	M8
magnetfot, bredd	56 mm
magnetfot, längd	75 mm
magnetfot, höjd	58 mm
kapacitet	400 mm
anslutningsgångens placering	sidan
Produktslag	Mätstativ

## Tillbehör

Reservratt Typ A	440626 A
Magnetfot Typ 1	440620 1
Hydraulisk ledarm (utan magnetfot) kapacitet 400 mm	440610 400
Reservkolv Typ 4	440830 4
Stjärnvred Typ 4	440850 4
Klämskruv M3 för mäturshållare	440858
Ställskruv M4×0,35 för mäturshållare	440859
Hållare för mätur	440860
Sats med tätningsringar Typ 1	440855 1