

Platt saxlyftbord, Bärförmåga kg/modell: 1000/1



Beställningsdata

Ordernummer	919991 1000/1
GTIN	4053981010991
Artikelklass	08Y

Beskrivning

Utförande:

Stabil skärstagning med plattform av slät stålplåt. För steglös lyftning och sänkning av last, pallgods, gallerboxar och för nivåutjämning vid materialbestyckning på maskiner. Användning på industrigolvet utan gropinstallation tack vare den extremt låga bygghöjden. Säker och riskfri betjäning med funktionerna På/Av i dödmanuskoppling och nödströmbrytare. Överbelastningsskydd genom inbyggd tryckbegränsningsventil. Optimal säkerhet vid drift och underhåll genom integrerad rörbrottsventil och underhållsstöd. Ramper gör att man kommer åt lyftbordet med en gaffel- eller transportvagn.

Norm:

DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und UVV-Vorschriften.

OBS!:

- Omgivningstemperatur inomhus från 0 °C till 40 °C.
- Låt en fackman kontrollera monteringen och elanslutningarna före idrifttagningen.
- Kontrollera det befintliga underlagets beskaffenhet i förhållande till lyftbordets totalvikt.

Teknisk beskrivning

Bredd	1140 mm
lyftförmåga	1000 kg
vikt	250 kg
höjd C	82 mm

lyfthöjd H	760 mm
Lyfttid	18 s
längd L	1450 mm
nätspänning	400 V
nätfrekvens	50 Hz
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Sax