


**Garant****SNMG 150612, Sort: HB7120-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	251330 HB7120-1
GTIN	4045197819994
Artikelklass	21G

### Beskrivning

SNMG 150612 HB7120-1 Hörnradie: 1,2 mm  
Sort: HB7120-1  
spån-brytare: VG  
Skärdjup  $a_p$ : 1,5 - 9 mm  
Matning  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 70 - 240 m/min

### Teknisk beskrivning

Skärdjup $a_p$	1,5 - 9 mm
Sort	HB7120-1
Primäranvändning	M
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning $f$	0,25 - 0,8 mm/v
spån-brytare	VG
Hörnradie	1,2 mm

Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 240 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 150612
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning