

Garant**SNMG 120408, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251224 HB7120-1
GTIN	4045197819956
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Sort	HB7120-1
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Skärdjup a _p	0,5 - 4 mm
Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	VM
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v _c primär användning	80 - 260 m/min
Primäranvändning	M
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 120408

Antal byten/skär

8

Produktlag

Vändskär för svarvning