



Borr för sten-/keramikplattor, Borr-Ø: 5mm



Beställningsdata

Ordernummer	787035 5
GTIN	9002741169054
Artikelklass	76G

Beskrivning

Utförande:

Två delar. Ett borr med **diamantslipat hårdmetallskär** med patenterad centreringsspets för noggrann punktansättning och exakta hål utan skador. Med 10 mm skaft. Ett hårdmetallborr för användning i yrkesborrchuckfäste. Med 1/4 tum (E 6,3) sexkantskaft.

Användningsdata:

För **mycket hårda stenplattor** upp till Mohs-/ritshårdhet 9 samt glas och porslin.

OBS!:

Inte lämpligt för slagborrning. Spindelvarvtal högst 200 v/min. Ingen kylning krävs.

Teknisk beskrivning

Användning med slag/utan slag	ej slagborrning
Skaft	Cylindriskt skaft
maximalt varvtal:	200 min ⁻¹
totallängd	105 mm
Antal borr	2

Bits sexkantskaft	E 6,3
Borr-Ø	5 mm
Skaft-Ø	10
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Stenborr