

**Garant****KNUX 160405L, Sort: HB7140-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	251072 HB7140-1
GTIN	4045197820587
Artikelklass	21G

## Beskrivning

KNUX 160405L HB7140-1 Sort: HB7140-1  
spån-brytare: VG  
spån-brytare: 3,2 mm  
Skärdjup  $a_p$ : 1 - 6 mm  
Matning  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 50 - 210 m/min

## Teknisk beskrivning

Skärdjup $a_p$	1 - 6 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 210 m/min
Sort	HB7140-1
spån-brytare	3,2 mm
Matning $f$	0,2 - 0,5 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	M
spån-brytare	VG
Hörnradie	0,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning

Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	2
ISO-kod vändskär	KNUX 160405L
Produktslag	Vändskär för svarvning