

**Spån-/vätskedammsugare, tillverkarens beteckning: ECO-OIL13****Beställningsdata**

Ordernummer	078559 ECO-OIL13
GTIN	5711141019312
Artikelklass	07D

**Beskrivning****Utförande:**

Högkvalitativ, mycket hållbar industridammsugare Nilfisk CFM "Grey Line". **Spån- och vätskedammsugare.** Med tystgående och kraftfull 1,3-mW turbin. Inloppsdiаметer 50 mm. Oljebeständiga hjul med låsbara bromsar och oljebeständiga tätningar. Metallspånen **skiljs från vätskor** via den medföljande spånkorgen. Det gör att kylsmörjmedel kan återanvändas och ökar även återvinningen av metallspån.

**leveransinnehåll:**

Inklusive spånkorg (30L), stativ, tömningsslang. **Utan tillbehör.**

**OBS!:**

Passande tillbehör finns under 078551-078552.

**Teknisk beskrivning**

Längd	1050 mm
höjd	1500 mm
antal turbiner	1
tillverkarens beteckning	ECO-OIL13

vakuum	320 mbar
vikt	120 kg
luftvolymström	46 l/s
behållarvolym	180 l
Bredd	670 mm
bullernivå	76 dB(A)
effektförbrukning	1300 W
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Våt- och torrdammsugare

---

## Tillbehör

Industrisats Slangdiameter 50 mm	078552 50
Industrisatsoljabestandig Slangdiameter 50 mm	078551 50