

Garant**CNMG 09T308, Sort: HB7140-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250152 HB7140-1
GTIN	4045197818690
Artikelklass	21G

Beskrivning

CNMG 09T308 HB7140-1 Sort: HB7140-1
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 4 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 230 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 230 m/min
Sort	HB7140-1
spån-brytare	VM
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Primäranvändning	M
Hörnradie	0,8 mm

Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 09T308
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning