



Universalmätinstr. i trälåda, Typ: 30-250



Beställningsdata

Ordernummer	428300 30-250
GTIN	5051102226206
Artikelklass	46B

Beskrivning

Utförande:

Lätt, stabil rörkonstruktion. Två skänkelhållare för de olika mätpetsarna. Fast skänkelhållare (utan styrspår) som kan förskjutas på röret för grovinställning. Flyttbar skänkelhållare monterad på lager utan spel och friktion i kulstyrning med hög precision för att uppnå maximal noggrannhet. **Konstant mätkraft på grund av inbyggd mätkraftfjäder.** För kontaktfri införsel i mätläge kan den flyttbara skänkeln dras tillbaka. Mätområdet kan utökas godtyckligt med förlängare (tillval), max. 3000 mm. Kan användas med alla mätur eller finmätur med skaft-Ø 8 mm h6.

Användningsdata:

Universell mätare för jämförelsemätningar. För invändig och utvändig mätning på en mängd olika komponentformer genom användning av smala ansatser. Med specialtillbehör för mätning av centerhjul, instick, spår, laxstjärtsformer, koner, kuggar samt inner- och yttergångar.

leveransinnehåll:

Grundenhet, trälåda.

Specialtillbehör:

Mätur eller finmätur med mätområde 25 mm.

Teknisk beskrivning

mätområde	20 mm
mätområde invändigt	30 - 255 mm
mätområde utvändigt	0 - 220 mm
förpackning	Stabil box

Kalibrering	A3
Produktslag	Universalmätinstrument

Tjänster

KalibreringUniversalskjutmått maximaltmätområde 600 mm	021400 600
--	------------

Tillbehör

Mätinsats för mätarmar, per styck Typ S	428360 S
Klämmutter till 428360, per styck Typ K	428358 K
Mätarm, par kapacitet 50 mm	428350 50
Förlängning för 428300 Längd 150 mm	428320 150
Förlängning för 428300 Längd 500 mm	428320 500