


Garant**WNMG 080408, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	252208 HB7120-1
GTIN	4045197820204
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

spån-brytare	VG
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 210 m/min
Skärdjup a_p	1,5 - 6 mm
Matning f	0,25 - 0,6 mm/v
Sort	HB7120-1
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	M
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080408
Antal byten/skär	6

Produktslag

Vändskär för svarvning