

**Garant****TNMG 160408, Sort: HB7120-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	251544 HB7120-1
GTIN	4045197820068
Artikelklass	21G

## Beskrivning

TN.G 160408 HB7120-1 Sort: HB7120-1  
spån-brytare: VM  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Matning  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 80 - 260 m/min

## Teknisk beskrivning

Sort	HB7120-1
spån-brytare	VM
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 260 m/min
Hörnradie	0,8 mm
Matning $f$	0,2 - 0,5 mm/v
Skärdjup $a_p$	0,5 - 5 mm
Primäranvändning	M

Skärförhållande	kontinuerligt
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TNMG 160408
Antal byten/skär	6
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning