


Garant**SNMG 150616, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251332 HB7120-1
GTIN	4045197820006
Artikelklass	21G

Beskrivning

SNMG 150616 HB7120-1 Hörnradie: 1,6 mm
Sort: HB7120-1
spån-brytare: VG
Skärdjup a_p : 1,5 - 9 mm
Matning f : 0,25 - 0,8 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	1,6 mm
Primäranvändning	M
Skärdjup a_p	1,5 - 9 mm
spån-brytare	VG
Matning f	0,25 - 0,8 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 240 m/min
Sort	HB7120-1

Skärförhållande	kontinuerligt
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 150616
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning