


**Garant**
**CNMM 120408, Sort: HB7140-1**


### Beställningsdata

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer  | 250452 HB7140-1 |
| GTIN         | 4045197820396   |
| Artikelklass | 21G             |

### Beskrivning

CNMM 120408 HB7140-1 Sort: HB7140-1  
 spån-brytare: VR  
 Skärdjup  $a_p$ : 2 - 8 mm  
 Matning  $f$ : 0,2 - 0,8 mm/v  
 Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 40 - 180 m/min

### Teknisk beskrivning

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Skärdjup $a_p$                        | 2 - 8 mm           |
| Matning $f$                           | 0,2 - 0,8 mm/v     |
| Skärhastighet $v_c$ primär användning | 40 - 180 m/min     |
| spån-brytare                          | VR                 |
| Skärförhållande                       | snitt intermittent |
| Primäranvändning                      | M                  |
| Hörnradie                             | 0,8 mm             |

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Sort                        | HB7140-1               |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grov-bearbetning       |
| Skärmaterial                | VHM                    |
| ISO-kod vändskär            | CNMM 120408            |
| Antal byten/skär            | 4                      |
| Produktslag                 | Vändskär för svarvning |