

HOLEX**Lamellslipvals M14 slipnylon/väv, Ø 100x50 mm, Motsvarande kornstorlek: 80CRS****Beställningsdata**

Ordernummer	566372 80CRS
GTIN	4045197924605
Artikelklass	52M

Beskrivning**Utförande:****Radiellt infästa slipdukslameller** runt verktygets axel. **M14 direktfäste.**Kombination av **slipduk och slipnylon.****Användningsdata:**

Repborttagning, mattpolering.

Teknisk beskrivning

rekommenderat varvtal	2800 min ⁻¹
Motsvarande kornstorlek	80
maximalt varvtal:	6000 min ⁻¹
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Gänga	M14

hyls-Ø	100 mm
Valsbredd	50 mm
Produktnamnsattribut	Ø 100×50 mm
optimerad för material	Stål
optimerad för material	INOX
maximal periferihastighet	30 m/s
Produktslag	Lamellslipskiva väv, slitsad

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Hårdmetall (HM)	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	mindre lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		