



## Ergo proffsbågfil 325 med bimetallblad, 24 tänder



### Beställningsdata

Ordernummer	580600
GTIN	7311518214852
Artikelklass	58Z

### Beskrivning

#### Utförande:

**Unik BAHCO Ergo-Metallsågbåge** med högsta möjliga bladspänning (över 1000 N resp. 100 kp). Ergonomisk konstruktion för mindre tröttande arbete. Synnerligen enkel **fjäderstödd bladinfästning** för snabbt bladbyte **med automatisk uppspanning**. Alternativ bladfastsättning i 55° för jämsnitt. Total längd 400 mm.

Bygelsågen med sin signifikanta sågram utmärker sig genom sågbladen som är fastspända i den u-formade bygeln. Begränsningen av handbygelsågars skärdjup visar därvid avståndet till bygeln. Med denna fastsättningsform kan i synnerhet använda tunna sågblad, som skulle knäckas ut i andra sågformer vid dubbelsidig eller icke dragande skärrörelse. Tack vare de tunna handsågbladen reduceras spånavskiljningsarbetet på grund av den låga skärbredd som behöver spånavskiljas. Därmed utgör den här sågtypen den klassiska standarden för handsågar inom metallbearbetning.

#### leveransinnehåll:

Inklusive SANDFLEX® bimetall-handsågblad nr 582900.

Bladlängd: 300 mm

### Teknisk beskrivning

Tänder per tum	24
totallängd	400 mm
Bladlängd	300 mm
Bladspänning upp till	1000 N

alternativ sågbladsvinkel	55 grad
Produktslag	Bågfilställning

---

## Tillbehör

Handsågblad ensidigt SANDFLEX®, bimetall	582850
Handsågblad ensidigt SANDFLEX®, bimetall	582920
Handsågblad ensidigt SANDFLEX®, bimetall	582900