

Garant**CC.T 060202, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260050 HB7120-1
GTIN	4045197816795
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

spån-brytare	VS
Hörnradie	0,2 mm
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Primäranvändning	M
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	90 - 290 m/min
Sort	HB7120-1
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 060202

Antal byten/skär	2
Tolerans	MF
Produktslag	Vändskär för svarvning