

**Garant****Cirkelsågblad metall, variabel tandning med fas universal, Blad-Ø D: 160mm****Beställningsdata**

Ordernummer	584095 160
GTIN	4045197220929
Artikelklass	51S

**Beskrivning****Utförande:**

Med hårdmetalltänder, i precisionsutförande med höghållfast bladstomme, ljuddämpat. Generöst dimensionerade hårdmetallskär som kan slipas ofta. **Med fästhål Ø 20 mm.**

**Användningsdata:**

För cirkel-, format-, pendel-, kap- och geringssågmaskiner.

**Universal-cirkelsågblad** för kapning **av många olika material** som **platt- och vinkeljärn**, aluminium samt andra icke-järnmetaller. Plan tand med fas upp till Ø 250 mm, variabel tandning med fas från Ø 300 mm.

**OBS!:**

**Fler cirkelsågblad hittar du i grupp 17.**

**Teknisk beskrivning**

hål-Ø	20 mm
Blad-Ø D	160 mm
Antal tänder	42
sågbredd B	2 mm

Medbringarhål antal/Ø/hålcirkel	2/6/32 mm
Produktslag	Cirkelsågblad